


**消声器**  
**AMTC-P-PC10**  
订货号: 1224460

FESTO



**数据表**

特性	值
安装位置	可选
包规格	1
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	58 dB(A)
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	2 g
气动接口	插装式接头 10 mm
液压缓冲器插件的材料	PE
旋入螺钉的材料	PE
材料说明	RoHS 合规