

联轴器  
EAMC-30-35-8-11  
订货号: 123042

FESTO



数据表

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 安装直径 1            | 8 mm                  |
| 安装直径 2            | 11 mm                 |
| 规格                | 30                    |
| 标称长度              | 35 mm                 |
| 安装位置              | 可选                    |
| 最大转速              | 8000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%               |
| 环境温度              | -25 °C...60 °C        |
| 惯性动量              | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩            | 8.2 Nm                |
| 产品重量              | 45 g                  |
| 材料说明              | RoHS 合规               |