

联轴器
EAMC-30-35-8-12
订货号: 123043

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	8 mm
安装直径 2	12 mm
规格	30
标称长度	35 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	6.1 kgmm ²
可传递的扭矩	8.2 Nm
产品重量	45 g
材料说明	RoHS 合规