

电磁线圈
MSN1G-24DC-OD
订货号: 123060

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
最短抓取时间	10 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W
允许的电压波动	-15%/+10%
认证	c UL us - 认证 (OL)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	80 g
电气接口	3 针 类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	夹紧 通过保持夹 带附件
外壳材料	PA
电触头材料	钢
线圈材料	铜