

电磁线圈
MSN1W-230AC-OD
订货号: 123062

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
最短抓取时间	10 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50 Hz, 抓取功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 230 V AC: 60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
证书签发机构	DNV-TAA000032X
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	80 g
电气接口	3 针 类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	夹紧 通过保持夹 带附件
外壳材料	PA
电触头材料	钢
线圈材料	铜