


底座
VABS-C8-12XB-QX-D
订货号: 1236029



数据表

特性	值
宽度	24 mm
最大阀位数量	1
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.48 Nm...0.72 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	1.3 Nm
产品重量	30 g
先导气口 12/14	为压簧准备
气接口，气口 1	为压簧准备
气接口，气口 3	为压簧准备
气接口，气口 5	为压簧准备
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	加强型 PA