

# 指示器插件 MCL

订货号: 12611

FESTO



## 数据表

特性	值
产品重量	13 g
电气接口	类型 A 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准
标称工作电压 DC	24 V
标称工作电压, 交流	24 V
电源频率	0 Hz...60 Hz
允许的电压波动	+/- 15%
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型 PA6