

直角式插头插座
SIE-WD-TR
订货号: 12956

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装方式	通过管接螺母安装
产品重量	13 g
电气接口	4 针 直角式插座/螺纹端子 M12x1
插头编码	A
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	2.5 kV
许用的电缆直径	4 mm...6 mm
接口横截面	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	透明
管接螺母材料	PA
密封件材料	CR FPM
电触头材料	黄铜 带青铜涂层