



手拉阀
VBOH-32-G14
订货号: 1302994

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通阀，双电控
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
驱动方式	手动
安装方式	管式安装 拧入
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1675 l/min
公称通径	8.4 mm
工作压力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -0.95 bar...12 bar
环境温度	-10 °C...80 °C
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
网格尺寸	31 mm
使用说明	请仅使用带柱状螺纹的接头。拧入锥形螺纹可能会损坏壳体，从而导致套筒卡住或故障。
密封原理	软密封
安装位置	可选
结构特点	套筒阀
先导类型	直接
流向	可逆
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...80 °C
驱动力	45 N
产品重量	35 g
旋入螺钉的材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR