

塑料气管
PUN-CM-10-SW
订货号: 130817

FESTO



数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	60 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	30 mm
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
表面电阻	0.01 MOhm...10 MOhm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.05158 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)