

密封圈  
OK-M7

订货号: 130851

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 基于标准                | ISO 16030                                   |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                              |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                              |
| 室温下手动拧紧             | 是                                           |
| 标称扭矩                | 3.35 Nm                                     |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%                                       |
| 产品重量                | 0.1 g                                       |
| 气动接口                | M7                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 挡块材料                | 高合金不锈钢                                      |
| 密封件材料               | NBR                                         |