


直行程驱动器
DDLI-25- -
订货号: 1315779

FESTO



数据表

特性	值
行程	100 mm...2000 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
位置检测	带集成位移编码器
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
工作模式	双作用
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	295 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	295 N
安装方式	带附件
气动接口	G1/8
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)