

气囊式抓手 DHEB-41-E-U-E-P

订货号: 1320839

FESTO



数据表

特性	值
规格	41
波纹管行程	15.5 mm
抓取的最小直径	42 mm
要抓取的最大直径	54 mm
安装位置	可选
工作模式	单作用 常闭
抓手功能	适配
结构特点	收缩膜片 强制先导工作运动顺序
导轨	基本指南
位置检测	通过接近开关
工作压力	4 bar...8 bar
复位压力	1 bar
抓手的最大工作频率	4 Hz
6 bar 时的最短打开时间	30 ms
6 bar 时的最短关闭时间	70 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	5 °C...60 °C
波纹管的平均更换间隔	0.5 MioCyc
有效负载参考值	1.2 kg
产品重量	300 g
安装方式	通过外螺纹 通过锁紧螺母 要么:
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
波纹管材料	EPDM
外壳材料	铝 阳极氧化

