


# 轴向安装组件 EAMM-A-D32-55A-S1

订货号: 1322180

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 标称长度                | 50.7 mm                |
| 安装位置                | 可选                     |
| 最大转速                | 8000 1/min             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III       |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C         |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%                |
| 防护等级                | IP65                   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C         |
| 惯性动量                | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩              | 6.5 Nm                 |
| 产品重量                | 260 g                  |
| 接口代码, 驱动器           | D32                    |
| 接口代码, 电机输入          | 55A                    |
| 材料说明                | RoHS 合规                |