

电磁线圈  
MSFW-110-50/60-DS  
订货号: 13265

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                            |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 安装位置                | 可选                                           |
| 开关位置指示器             | 否                                            |
| 最短抓取时间              | 10 ms                                        |
| 持续通电率               | 100%                                         |
| 功率因数 (cos phi)      | 0.7                                          |
| 线圈的特性参数             | 110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA |
| 容许频率波动              | +/- 5%                                       |
| 允许的电压波动             | +/- 10 %                                     |
| 海事分类                | 参见证书                                         |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟低电压指令                                    |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国电气设备相关规定                                 |
| 证书签发机构              | DNV-TAA000032X                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L                               |
| 防护等级                | IP65                                         |
| 环境温度                | -5 °C...40 °C                                |
| 插座的最大紧固扭矩           | 0.4 Nm                                       |
| 产品重量                | 55 g                                         |
| 电气接口                | 类型 A<br>符合 DIN EN 175301-803 标准              |
| 安装方式                | 通过滚花螺母                                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                      |
| 电磁线圈材料              | 热固性塑料<br>铜<br>钢                              |
| 线圈材料                | 铜                                            |