

L 型快插式螺纹接头

QSL-V0-1/8-4

订货号: 132891

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	2.8 mm
材料的防火测试	UL94 V-0 (外壳) UL94 V-0 (解锁环)
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
设计	L 型
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
标称扭矩	7 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	11 g
安装方式	外六角, 规格 10 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 R1/8
气接口, 气口 2	适用于气管外径 4 mm
释放环颜色	黑色
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	PBT
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢 黄铜