

快插接头
QSM-M3-3-I-R
订货号: 133001

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
公称通径	1.6 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	直列式设计，圆形解锁环
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
标称扭矩	0.48 Nm
标称紧固扭矩公差	± 55%
产品重量	2.3 g
安装方式	内六角，A/F 1.5 mm
气接口，气口 1	外螺纹 M3
气接口，气口 2	用于 3 mm 外径的气管
释放环颜色	蓝色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍钢
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢