

**Y 型快插接头**  
**NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10**  
订货号: 133125

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 规格                  | 标准                               |
| 公称通径                | 5 mm                             |
| 设计                  | Y 型                              |
| 包规格                 | 10                               |
| 结构特点                | 推挽原理                             |
| 取决于温度的工作压力          | -0.95 bar...10 bar               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                         |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                 |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                          |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C                   |
| 产品重量                | 11 g                             |
| 气接口, 气口 1           | 用于 8 mm 外径的气管                    |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm                     |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 外壳材料                | PP                               |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                           |