

快插接头
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
订货号: 133138

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	5.4 mm
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.45 Mpa -13.775 psi...65.25 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...4.5 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	5.4 g
气接口, 气口 1	插入式轴套 Ø 12 mm
气接口, 气口 2	适用于气管外径 8 mm
释放环颜色	透明白色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PP
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢