

消声节流阀

VFFK-C-K-M7-P

订货号: 133141

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	声压控制功能
附加功能的选择	带消声器
气接口, 气口 1	M7
调节元件	滚花螺丝
安装方式	拧入
标准流量 6 -> 0 bar	0 l/min...100 l/min
工作压力	0 bar...10 bar
环境温度	0 °C...60 °C
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
标称扭矩	3.8 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	5.8 g
液压缓冲器插件的材料	PE
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
调节螺丝材料	镀镍黄铜