

制动电阻
CACR-LE2-72-W500
订货号: 1336611

FESTO



数据表

特性	值
规格	500
安装位置	自由对流 垂直
380 V 时制动电阻的脉冲能量	2000 Ws
780 V 时制动电阻的脉冲能量	1800 Ws
35% 占空比和 20°C 时的性能	500 W
制动电阻额定值	200 W
380 V 时的额定功率制动电阻	150 W
780 V 时的额定功率制动电阻	120 W
电阻值	72 Ohm
认证	c CSA us (OL) c UL us - 认证 (OL)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	550 g
安装方式	带通孔 带附件 要么:
材料说明	RoHS 合规