

传感器导轨  
DASP-G3-41-C-D  
订货号: 1355309

FESTO



数据表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 规格                | 41               |
| 安装位置              | 可选               |
| 结构特点              | 传感器导轨            |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 环境温度              | 5 °C...60 °C     |
| 产品重量              | 5 g              |
| 安装方式              | 拧到夹具上            |
| 材料说明              | RoHS 合规          |
| 型材材料              | 阳极氧化精制铝合金        |
| 螺钉材料              | 高合金不锈钢           |