

# 双耳环 CRSG-M8

订货号: 13568

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	M8
安装位置	可选
基于标准	DIN 71752 ISO 8140
螺纹接头	内螺纹 M8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	52.2 g
双耳环材料	高质合金钢
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	高合金钢
螺母材料	高合金钢
锁的材料	高合金钢