

多管接头 KM-22-B

订货号: 13694

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4 mm
包规格	1
工作压力	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
最大接口数量	22
气动接口	适用于气管外径 3 mm 用于气管外径 4 mm 用于气管外径 6 mm
材料说明	RoHS 合规