


联轴器  
EAMD-67-51-32-32X32-U  
订货号: 1379269

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 安装直径 1            | 32 mm          |
| 安装直径 2            | 32 mm          |
| 规格                | 67             |
| 标称长度              | 51 mm          |
| 安装位置              | 可选             |
| 最大转速              | 4500 1/min     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%        |
| 环境温度              | -25 °C...60 °C |
| 惯性动量              | 374 kgmm²      |
| 可传递的扭矩            | 192 Nm         |
| 产品重量              | 717 g          |
| 材料说明              | RoHS 合规        |