

真空吸盘  
VAS-75-1/4-SI-B  
订货号: 1382165

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 真空吸盘的高度补偿器          | 3.5 mm                                                         |
| 公称通径                | 4 mm                                                           |
| 真空吸盘直径              | 75 mm                                                          |
| 真空吸盘容积              | 18.3 cm <sup>3</sup>                                           |
| 接口位置                | 顶部                                                             |
| 安装位置                | 可选                                                             |
| 真空吸盘形状              | 圆形, 扁平                                                         |
| 工作压力                | -0.095 Mpa...0 Mpa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -0.07 Mpa<br>-10.15 psi                                        |
| 标称工作压力              | -0.7 bar                                                       |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                               |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                        |
| 环境温度                | -40 °C...200 °C                                                |
| 额定工作压力时的保持力         | 245 N                                                          |
| 产品重量                | 62 g                                                           |
| 安装方式                | 通过真空口                                                          |
| 真空接口                | G1/4                                                           |
| 颜色                  | 透明                                                             |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5                                                       |
| 旋入螺钉的材料             | 精制铝合金                                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                        |
| 真空吸盘材料              | VMQ (硅)                                                        |