

完整真空吸盘
VAS-8-M5-PUR-B
订货号: 1396086

FESTO



数据表

特性	值
真空吸盘的高度补偿器	0.9 mm
公称通径	2 mm
真空吸盘直径	8 mm
真空吸盘容积	0.095 cm ³
有效吸气直径	7.1 mm
接口位置	顶部
安装位置	可选
真空吸盘形状	圆形, 扁平
工作压力	-0.095 Mpa...0 Mpa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-0.07 Mpa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 °C...60 °C
额定工作压力时的保持力	2.8 N
产品重量	4 g
安装方式	通过真空口
真空接口	M5
颜色	蓝色
肖氏硬度	60 +/- 5
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	PUR