

# 端板组件 NEV-3DA/DB-NPT

订货号: 13997

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	190 mm
工作压力	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
底座的安装方法	通过通孔
阀的安装方式	拧入
气接口, 气口 1	NPT1-11 1/2
气接口, 气口 3	NPT1-11 1/2
气接口, 气口 5	NPT1-11 1/2