


气路板底座
NAV-1/4-NPT-1C
订货号: 13998

FESTO



数据表

特性	值
宽度	110 mm
工作压力	16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
底座的安装方法	通过通孔
先导气口 12	NPT1/8-27
先导气口 14	NPT1/8-27
气接口, 气口 2	NPT1/4-18
气接口, 气口 4	NPT1/4-18