

联轴器
EAMC-67-62-24-24
订货号: 1451407

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	24 mm
安装直径 2	24 mm
规格	67
标称长度	62 mm
安装位置	可选
最大转速	4500 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	280 kgmm ²
可传递的扭矩	143 Nm
产品重量	436 g
材料说明	RoHS 合规