


电磁阀  
VZWF-B-L-M22C-N12-135-1P4-10  
订货号: 1492160

FESTO



数据表

| 特性      | 值                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点    | 膜片式阀<br>强制先导工作                                                          |
| 驱动方式    | 电控                                                                      |
| 密封原理    | 软密封                                                                     |
| 安装位置    | 电磁阀垂直                                                                   |
| 安装方式    | 管式安装                                                                    |
| 过程阀连接   | 1/2 NPT                                                                 |
| 电气接口    | 类型 A<br>插头<br>符合 EN 175301-803 标准<br>方形                                 |
| 公称通径    | 13.5 mm                                                                 |
| 阀功能     | 两位两通，常闭，单稳态                                                             |
| 手控装置    | 无                                                                       |
| 流向      | 不可逆                                                                     |
| 中等      | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]<br>惰性气体<br>矿物油<br>水<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 标称压力 PN | 40                                                                      |
| 压差      | 0 Mpa<br>0 bar<br>0 psi                                                 |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 11.0 W                                                         |
| 允许的电压波动 | +/- 10 %                                                                |
| 介质压力    | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                      |

| 特性                      | 值                |
|-------------------------|------------------|
| 最大粘度                    | 22 mm²/s         |
| 介质温度                    | -10 °C...80 °C   |
| 环境温度                    | -10 °C...35 °C   |
| 漏气率符合 EN 12266-1        | A                |
| 流量 Kv                   | 2.5 m³/h         |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 2660 l/min       |
| 打开时间                    | 130 ms           |
| 关闭时间                    | 180 ms           |
| 材料说明                    | RoHS 合规          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364 区域 III |
| 外壳材料                    | 铸造黄铜             |
| 外壳物料编号                  | CW617N           |
| 密封件材料                   | NBR              |
| 螺钉材料                    | 高合金不锈钢           |
| 螺钉的物料编号                 | 1.4301           |
| 产品重量                    | 1000 g           |
| 防护等级                    | IP65             |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力       |