

双耳环
SG-M27X2-B
订货号: 14987

FESTO



数据表

特性	值
规格	M27x2
符合标准	ISO 8140
螺纹接头	内螺纹 M27x2
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	2135 g
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	钢 镀锌
双耳环材料	钢 镀锌
螺母材料	钢 镀锌