

累加计数器
PZA-A-B
订货号: 14992

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	带气缸的机械式顺序计数器
复位类型	按钮或气动信号
显示	6 数位
驱动器的泄放压力	0.2 ± 0.1 bar
泄放压力重置	0.15 ± 0.1 bar
驱动器的响应压力	0.6 ± 0.2 bar
响应压力重置	0.6 ± 0.2 bar
工作压力	2 bar...8 bar
最小复位压力	2 bar
驱动器的最小脉冲长度	10 ms
最小脉冲长度重置	180 ms
驱动器的最短停机时间	15 ms
最短停机时间复位	50 ms
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 21 (ATEX) Ⅱ 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	155 g
安装方式	带通孔
气动接口	M5
外壳材料	ABS