


接近开关
SMEO-4U-K-LED 230
订货号: 150011

FESTO



数据表

特性	值
设计	圆形
符合标准	DIN EN 60947-5-2
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
测量原理	舌簧式
环境温度	-20 °C...60 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式，双极 不带 LED 功能
开关元件功能	常开触点
打开时间	2 ms
关闭时间	0.05 ms
最大开关频率	500 Hz
最大交流输出电流	250 mA
最大输出电流 DC	120 mA
最大开关电容 AC	10 VA
最大开关电容 DC	10 W
电压降	4.5 V
短路电流额定值	否
过载保护	不可用
工作电压范围 AC	12 V...250 V
工作电压范围 DC	12 V...250 V
反极性保护	否
电气接口 1，连接类型	电缆
电气接口 1，连接系统	开放式
电气接口 1，接口/线芯数	2
接口出口方向	同轴向
电缆长度	2.5 m

特性	值
电缆护套材料	PVC
安装方式	带附件
紧固扭矩	0.8 Nm
安装位置	可选
产品重量	70 g
外壳材料	PET TPE-O
开关状态指示	黄色 LED
防护等级	IP67
抗电涌性	4 kV
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3