


编程电缆

NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

订货号: 1501332

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
安装位置	可选
电气接口 1	直式插头连接器, USB 2.0 A 型, 4 针
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	USB 2.0, B 型
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 使用的接口/线芯	4
电气接口 2	直式插头连接器, USB 2.0 B 型, 4 针
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	USB 2.0, A 型
电气接口 2, 接口/线芯数	4
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	4
电缆长度	1.8 m
电缆特征	标准
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力