


插装式气缸
EGZ-6-10
订货号: 15034

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	无缓冲
安装位置	可选
工作模式	推 单作用
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	无
派生型	一端活塞杆
工作压力	2 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	酯油 < 0.1mg/m³, 符合 ISO 8573-1:2010 [-::2] 标准
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
驱动安装件的紧固扭矩	8 Nm
6 bar 时的理论力值	14 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	13.9 N
安装方式	通过外螺纹 通过锁紧螺母 要么:
气动接口	M3
盖子材料	POM
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	黄铜 镀镍
活塞杆材料	高合金钢