


接近开关  
SIEN-M30NB-NO-K-L  
订货号: 150444

FESTO



数据表

| 特性           | 值                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 符合标准         | EN 60947-5-2                                                            |
| 认证           | RCM 商标<br>c UL us 认证 (OL)                                               |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟电磁兼容性指令                                                             |
| 材料说明         | RoHS 合规                                                                 |
| 额定工作距离       | 15 mm                                                                   |
| 保证工作距离       | 12.15 mm                                                                |
| 换算系数         | 铝 = 0.5<br>不锈钢 St 18/8 = 0.85<br>铜 = 0.43<br>黄铜 = 0.53<br>钢 St 37 = 1.0 |
| 环境温度         | -25 °C...70 °C                                                          |
| 重复精度         | 0.75 mm                                                                 |
| 开关输出         | NPN                                                                     |
| 开关元件功能       | 常闭触点                                                                    |
| 迟滞           | 1.65 mm                                                                 |
| 最大开关频率       | 700 Hz                                                                  |
| 最大输出电流       | 200 mA                                                                  |
| 电压降          | 2 V                                                                     |
| 短路电流额定值      | 脉冲式                                                                     |
| 工作电压范围 DC    | 13 V...30 V                                                             |
| 残余波纹         | +/- 20 %                                                                |
| 空载电源电流       | 10 mA                                                                   |
| 反极性保护        | 适用于所有电气连接                                                               |
| 电气接口         | 3 针<br>电缆                                                               |
| 电缆长度         | 2.5 m                                                                   |
| 电缆护套材料       | TPE-U(PUR)                                                              |
| 规格           | M30x1.5                                                                 |
| 安装方式         | 通过锁紧螺母<br>非齐平                                                           |
| 紧固扭矩         | 40 Nm                                                                   |

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 产品重量              | 150 g            |
| 外壳材料              | 黄铜<br>PBTP<br>镀铬 |
| 开关状态指示            | 黄色 LED           |
| 带移动电缆的环境温度        | -5 °C...70 °C    |
| 防护等级              | IP67             |
| 抗电涌性              | 0.8 kV           |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 污染等级              | 3                |
| 关于传感器选择的附加信息      | 具有标准感测距离         |
| 电气输出              | NPN              |
| 传感器设计的选择          | 标准               |