


单向节流阀 GRLZ-M5-PK-3-B

订货号: 151184



数据表

特性	值
阀功能	气源单向节流功能
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	M5
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	83 l/min
封锁方向上的标准标称流量	72 l/min...83 l/min
工作压力	0.2 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar	140 l/min
止回方向上的标准流量 6 → 0 bar	120 l/min...140 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
公称通径	2 mm
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	10 g

特性	值
旋入螺钉的材料	黄铜 镀镍
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
调节螺丝材料	黄铜
摆动接头材料	压铸锌