

长度补偿器
VAL-1/8-10
订货号: 151210

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	10 mm
安装位置	可选
结构特点	真空口位于顶部
工作压力	-0.95 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	62 g
安装方式	带外螺纹 M22x1.5
真空吸盘安装	G1/8
真空接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	铝
支架材料	铝 POM 高合金不锈钢