


接近开关  
SMEO-4U-S-LED-24 B  
订货号: 151526

FESTO



数据表

| 特性            | 值                              |
|---------------|--------------------------------|
| 设计            | 圆形                             |
| 认证            | RCM 商标                         |
| CE 认证（见合格声明）  | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟 RoHS 指令    |
| CE 标记（见合格声明）  | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令    |
| 测量原理          | 舌簧式                            |
| 环境温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 重复精度          | 0.2 mm                         |
| 开关输出          | 接触式，双极                         |
| 开关元件功能        | 常开触点                           |
| 打开时间          | 0.5 ms                         |
| 关闭时间          | 0.03 ms                        |
| 最大开关频率        | 800 Hz                         |
| 最大输出电流        | 500 mA                         |
| 最大开关电容 DC     | 10 W                           |
| 电感式保护电路       | 适用于 MZ、MY、ME 线圈                |
| 短路电流额定值       | 否                              |
| 工作电压范围 DC     | 12 V...27 V                    |
| 残余波纹          | 10 %                           |
| 反极性保护         | 否                              |
| 电气接口 1，连接类型   | 插头                             |
| 电气接口 1，连接系统   | M8x1，A 编码，符合 EN 61076-2-104 标准 |
| 电气接口 1，接口/线芯数 | 3                              |
| 电气接口 1，安装类型   | 卡入锁定<br>螺丝锁<br>不可旋转            |
| 电接口 1，固定方式    | 与门锁兼容<br>与旋转螺钉锁兼容              |
| 安装方式          | 带附件                            |
| 安装位置          | 可选                             |
| 产品重量          | 6 g                            |
| 外壳材料          | PET                            |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 开关状态指示            | 黄色 LED         |
| 防护等级              | IP67           |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |