

单向节流阀
GRLA-10-UNF-B
订货号: 151572

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	排气单向节流功能
气接口, 气口 1	10-32 UNF-2B
气接口, 气口 2	10-32 UNF-2A
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
工作压力	0.2 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	4 级, 符合 ISO 14644-1
介质温度	-10 °C...60 °C
公称通径	2 mm
材料说明	RoHS 合规