

快拧接头  
CK-1/2-PK-8  
订货号: 151657

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 公称通径              | 7.2 mm                                      |
| 旋入螺钉上的密封件类型       | 密封圈                                         |
| 安装位置              | 可选                                          |
| 设计                | 直列式设计                                       |
| 包规格               | 300                                         |
| 工作压力时完整温度范围       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围        | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作压力说明            | 水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa                 |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰） |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作<br>水：G 型螺纹只能使用 OL 型密封圈作为额外附件       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C                              |
| 标称扭矩              | 14 Nm                                       |
| 标称紧固扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 气接口，气口 1          | 外螺纹 G1/2                                    |
| 气接口，气口 2          | 用于倒钩接头（内径 8 mm），带螺母                         |
| 管接螺母材料            | 阳极氧化锻造铝合金                                   |
| 旋入螺钉的材料           | 阳极氧化精制铝合金                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                     |
| 密封圈材料             | 加强型聚酰胺<br>TPE-U(PU)                         |