

发光密封件
MEB-LD-230AC
订货号: 151718

FESTO



数据表

特性	值
开关位置指示器	LED
安装方式	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
产品重量	0.6 g
电气接口	类型 C 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构MSEB
标称工作电压, 交流	230 V
抗电涌性	2.5 kV
保护导线接口	可用
发光密封件的标称功率	0.33 W
允许的电压波动	+/- 10 %
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
外壳材料	TPE-U(PU)
颜色	透明