

L 型接头
LJK-1/4-I/I
订货号: 151785

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	-0.95 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [...:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	50 g
真空吸盘安装	G1/4
真空接口	G1/4