


消声器
U-1-B
订货号: 151990

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	0 Mpa...1 Mpa 0 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
到大气的流量	17500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	85 dB(A)
环境温度	-10 °C...70 °C
产品重量	233 g
气动接口	G1
液压缓冲器插件的材料	PE
旋入螺钉的材料	铝
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	铝