


# 直线驱动器 DGO-20- -PPV-A-B

订货号: 15223

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	10 mm...3000 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	气动缓冲, 两端可调
安装位置	可选
联轴器设计	力锁 (磁性)
位置检测	通过接近开关
工作压力	1.6 bar...7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
缓冲长度	17 mm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	188 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	188 N
每 10 mm 行程的额外移动质量	4 g
0 mm 行程的基本重量	1000 g
气动接口	G1/8
盖子材料	铝
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	高合金钢