


直线驱动器
DGO-40- -PPV-A-B
订货号: 15226

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...4000 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
联轴器设计	力锁（磁性）
位置检测	通过接近开关
工作压力	1.3 bar...7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
缓冲长度	23 mm
6 bar 时的理论力值，返回行程	754 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	754 N
每 10 mm 行程的额外移动质量	8 g
0 mm 行程的基本重量	3920 g
气动接口	G1/4
盖子材料	铝
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	高合金钢