

直线驱动器 DGO-1/2"- -P-A-B

订货号: 15227

FESTO



数据表

特性	值
行程	0.04 in...157 in
活塞直径	1/2"
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
导轨	滑动轴承导轨
工作压力	2 bar...7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值, 返回行程	68 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	68 N
气动接口	10-32 UNF-2B