


直行程驱动器  
DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B  
订货号: 15231

FESTO



数据表

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 行程                | 0.04 in...157 in               |
| 活塞直径              | 1 1/4"                         |
| 缓冲                | 气动缓冲，两端可调                      |
| 导轨                | 滑动轴承导轨                         |
| 联轴器设计             | 力锁（磁性）                         |
| 工作压力              | 1.4 bar...7 bar                |
| 工作模式              | 双作用                            |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                 |
| 环境温度              | -20 °C...60 °C                 |
| 缓冲长度              | 20 mm                          |
| 气动接口              | 1/8 NPT                        |