


力矩补偿器
FKG-40-B
订货号: 15235

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
径向偏差 +/-	1 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...120 °C
+/- 力方向上允许的最大长期负载	1600 N
产品重量	1227 g
驱动器材料	阳极氧化精制铝合金 镀锌钢
双耳环材料	钢 镀锌
滑移件材料	黄铜